


MAE2416Q

Metend lichtgordijn – zender



Kenmerken

- 150 mm kabel met connector, M12 × 1, 8-polig
- Bewakingsveldhoogte (Y): 600 mm
- Resolutie: 19 mm
- Reikwijdte: 16,5 m
- Bedrijfsspanning: 16...30 VDC

Technische gegevens

Type	MAE2416Q
Identnr.	3072194
Optische Gegevens	
Functie	lichtgordijn
Bedrijfsmodus	Zender
Lichtsoort	IR
Optische resolutie	9.5 mm
Reikwijdte	0...16500 mm
Hoogte bewakingsveld	600 mm
Aantal stralen	32
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	16...30 VDC
Ompoolbeveiliging	Ja
Aanspreektijd typisch	< 18.4 ms
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, Mini Array
Afmetingen	38.1 x 38.1 x 689 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP65



Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk systeem bestaat uit een zender en een ontvanger die over twee programmeerbare schakeluitgangen beschikt. Bovendien gebeurt de datatransmissie ook via RS485. Het apparaat kan via software over de PC geparametreerd worden. De reactietijden zijn afhankelijk van de hoogte en de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE
Certificaten	CE cULus erkend

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKS8T-2/TEL	6625446	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; afgeschermd, cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKS8T-2/TEL	6625449	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; afgeschermd, cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com