



beeldverwerking ringlicht LEDIR80X80M



Type	LEDIR80X80M
Identnr.	3072264

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA

Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.