


WLS28-2MQ


toebehoren – bewegingssensor



Technische gegevens

Type	WLS28-2MQ
Identnr.	3094424
Functie	Work light strip
Dimbaar	Nee
Bedrijfsspanning U_b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 4000 mA
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	79.5 x 28 x 35.9 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+60 °C
Beschermingsgraad	IP50


Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

Kenmerken

- in-line-schakelaar
- M12-stekker, 4 polig
- M12-contraconnector, 4-polig
- geschikt voor WLS28-2 en WLS28-2 twee-kleurige versies
- robuuste metalen behuizing in IP50
- ontworpen voor max. 30 VDC en 4A

Aansluitschema



Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het bereik van 5.000 tot 7.100 Kelvin (koudwit). De lichtstroom bedraagt in functie van het model 140 en 2600 lumen. Het in-/uitschakelen gebeurt ofwel door de verbinding met de vereiste voedingsspanning (10... 30 VDC) ofwel met de bij enkele varianten geïntegreerde schakelaar direct aan de LED-lamp.

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contrconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

