


ABR7116-RSE2

Barcodelezer — scanner



Kenmerken

- Op camera gebaseerde barcodelezer, 1D/2D-codes
- Resolutie van 1,3 MP, 1280 × 1024
- 16-mm lens
- Geïntegreerde verlichting, rood
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Drie PNP/NPN-schakeluitgangen, selecteerbaar via software
- Industrial Ethernet: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
- Seriële interface, RS232/RS422
- Compacte aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP67

Functieprincipe

Op camera gebaseerde barcodelezers registreren op betrouwbare wijze 1D- en 2D-barcodes in elke richting. De ABR-productreeks biedt codeleesoplossingen die op betrouwbare wijze moeilijk leesbare codes, beschadigde codes en codes van lage kwaliteit decoderen, evenals codes die zijn afgedrukt op zeer reflecterende oppervlakken. Het compacte ontwerp met beschermingsklasse IP67 biedt betrouwbaar gebruik in industriële omgevingen. Met resoluties tot 2 MP, meerdere lichtconfiguraties, brandpuntsafstanden van de lens en autofocus kan de ABR-productreeks zelfs de meest veeleisende track-and-trace-toepassingen aan. De barcodelezers kunnen snel worden geconfigureerd via de Barcode Manager-software en met de geïntegreerde Quick Teach-knop. De configuratieopties via Industrial Ethernet en seriële interfaces vereenvoudigen de integratie van apparaten en maken het vastleggen van IloT-gegevens mogelijk.

Technische gegevens

Type	ABR7116-RSE2
Identnr.	3804445
Cameragegevens	
Functie	Barcodelezer - scanner
Image sensor	CMOS
Resolution	1280 × 1024 pixels
Frame rate	60 fps
Lichtsoort	rood
Brennweite	16 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	10...30 VDC
Uitgangsfunctie	PNP/NPN
Weergave operationele status	LED, blauw
Schakeltoestandsindicatie	LED, groen
Foutmelding	LED, Rood
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, ABR
Afmetingen	54 x 43 x 75 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Elektrische aansluiting	17-draads
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	