


SI-RFDL-UP8

Veiligheidstechniek – RFID-veiligheidsschakelaar



Technische gegevens

Type	SI-RFDL-UP8
Identnr.	3806399
Functie	RFID-veiligheidsschakelaar
Herhalingsnauwkeurigheid	1.3 mm
Hysteresis	≤ 2 mm
Reikwijdte	10...25 mm
Met muting functie	neen
Bedrijfsspanning	19.2...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 50 mA
max. uitgangsstroom veilige uitgang	100 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Communicatieprotocol	ISD
Uitgangsfunctie	2 x OSSD, N.O., PNP
Aantal veilige halfgeleidersuitgangen	2
Nominale isolatiespanning	75 V
Nominale doorgangsweerstand	500 kV
Beschermingsklasse	III gemäß EN IEC 61558
Schakelfrequentie	≤ 1 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
Aanspreektijd typisch	< 100 ms
Met heropstartvergrendeling	ja
Bouwvorm	Rechthoekig, SI-RF
Afmetingen	26 x 15 x 36 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
In cascade monteerbaar	ja



Kenmerken

- Contactloze veiligheidssensor voor cascade-montage
- Coderingswijze: uniek
- Reset: vergrendeld
- Diagnose: uitgebreid diagnosesysteem ISD (In-Series-Diagnostic) voor een compleet statusbeeld (niet veiligheidsrelevant)
- Weergave bedrijfstoestand (groen/rood)
- Weergave schakeluitgang (geel)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- Vereist voor gebruik actuator SI-RF-A

Functieprincipe


De veiligheidssensoren van de SI-RF-serie gebruiken RFID-technologie voor het bewaken van deuren, kleppen en andere bewegende mechanische veiligheidsvoorzieningen, die personen en apparaten beschermen tegen gevaarlijke situaties. Dit contactloze systeem werkt op het hoogste veiligheidsniveau, is manipulatiebestendig en biedt diagnosefuncties die het eenvoudig maken om problemen op te lossen en uitvaltijden van een installatie te minimaliseren. De uniek-gecodeerde RFID-veiligheidssensoren bieden maximale beveiliging tegen manipulatie. De RFID-sensor en de SI-RF-actuator werken alleen met elkaar. De RFID-code is voor deze SI-RF-actuator volledig uniek en er kunnen geen extra SI-RF-actuatoren aan de sensor worden toegewezen. Gecascadeerde RFID-veiligheidssensoren met In-Series-Diagnostic (ISD) bieden de gebruiker extra status- en diagnose-informatie. Deze kunnen worden geparametreerd met de SI-RFA-DM1 diagnosemodule.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.25 m, PUR
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...93 %
Beschermingsgraad	IP69K
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen / rood
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Foutmelding	LED, Rood
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	Volgens EN IEC 60947-5-2
Schoktest	Volgens EN IEC 60947-5-2
PL volgens ISO 13849-1:2008	e
Categorie volgens ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 jaar
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging	uniek


Toebehoren

SI-RFA-TK 3806410




Dubbele verdeler voor RFID-
veiligheidsschakelaar voor het
aansluiten van reset-schakelaar

SI-RFA-TS 3806409



Dubbele verdeler voor RFID-
veiligheidsschakelaar voor het
aansluiten in cascadeschakeling

SI-RFA-P 3806411



Afsluitweerstand voor RFID-
veiligheidsschakelaar

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	SI-RF-A	3806408	Bediening voor RFID- veiligheidsschakelaar

