


Q76E-VP-ZLVC-Q8

Opto-sensor – Retro-reflectieve sensor Met brede lichtstraal



Technische gegevens


Type	Q76E-VP-ZLVC-Q8
Identnr.	3808853
Optische Gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
reflector meegeleverd:	neen
Lichtsoort	rood
Golflengte	620 nm
Optische resolutie	19 mm
Reikwijdte	400...4000 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 15 % U _{ss}
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie	≤ 250 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Aanspreektijd typisch	< 2 ms
Instelmogelijkheid	Drukknop
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, Q76
Afmetingen	45.3 x 20.5 x 87.4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC PBT
Lens	kunststof, PMMA
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Aantal aders	4



Kenmerken

- Beschermingsgraad IP67 / IP69
- Connector, M12 x 1, 4-polig
- Bereik tot 4 m met reflector BRT-92X92CB
- Bijzonder brede lichtstraal
- Bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- Schakeluitgang, wisselcontact, PNP
- ECOLAB gecertificeerd

Aansluitschema



Functieprincipe


Bij retro-reflectieve sensoren bevinden zender en ontvanger zich in één behuizing. De lichtstraal van de zender wordt op een reflector gericht, die deze naar de ontvanger terugkaatst. Wanneer een voorwerp gedetecteerd wordt, onderbreekt deze de lichtstraal. Retro-reflectieve sensoren beschikken over enkele voordelen van de zender-ontvangersystemen (een goed contrast en grote functiereserve). Bovendien moet slechts één apparaat worden geïnstalleerd en aangesloten. Nadelen zijn de kleinere reikwijdte en storingen die kunnen

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Tests/certificaten	
Certificaten	ECOLAB
Certificaten	CE cULus

optreden door glanzende voorwerpen bij sensoren zonder polarisatiefilter.
De Q76-serie wordt gekenmerkt door een bijzonder brede lichtstraal, die een betrouwbare herkenning van randen bij onvormige objecten mogelijk maakt. Verschillende gevoeligheidsinstellingen maken het gebruik bij het hanteren van materiaal gemakkelijker.

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com