


BIM-IKT-AD4X-H1141



Magneetveldsensor – Voor pneumatische cilinders



Kenmerken

- rechthoekig, hoogte 28 mm
- metaal, GD-Zn
- magneet-inductieve sensor
- DC 2-draads, 10...65 VDC
- N.O.-contact
- connector M12 x 1

Aansluitschema



Functieprincipe

Magneetveldsensoren worden door magneetvelden bekrachtigd en in het bijzonder voor de positiecontrole van de zuiger in pneumatische cilinders gebruikt. Omdat magneetvelden door niet-magnetische metalen kunnen dringen is het mogelijk om met de sensor een aan de zuiger aangebrachte permanente magneet door de aluminium cilinderwand te detecteren.

Technische gegevens


Type	BIM-IKT-AD4X-H1141
Identnr.	44822
Algemene gegevens	
Doorgangssnelheid	≤ 3 m/s
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ ± 0.1 mm
Temperatuurdriфт	≤ 0.1 mm
Hysteresis	≤ 1 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...65 VDC
Ripple U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 100 mA
Reststroom	≤ 0.8 mA
Isolatietestspanning	0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Spanningsverlies bij I_s	≤ 4 V
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Neen/Volledig
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie	0.3 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, IKT
Afmetingen	30 x 14.6 x 28 mm
Materiaal behuizing	metaal, GD-Zn
Materiaal actief vlak	Kunststof, PA12-GF30
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C

Technische gegevens

Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Montage op de volgende profielen	
Cilinderbouwvorm	○ ##
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving




Toebehoren

KLI1	69710	Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32...100 mm; materiaal: Spuitgegoten zink	KLI3	69712	Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 63...160 mm; materiaal: Spuitgegoten zink
KLI5Z	6971803	Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32...63 mm; materiaal: Aluminium	KLI6Z	6971806	Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 50...125 mm; materiaal: Aluminium
KLI5	6971802	Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders; cilinderdiameter: 32...50 mm; materiaal: Aluminium	KLI6	6971805	Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders; cilinderdiameter: 50...100 mm; materiaal: Aluminium

KL17

6971810



Klemstuk voor montage van
magneetveldsensoren op
profielcilinders met uitwendige
zwaluwstaartgeleiding;
cilinderdiameter: 32...200 mm;
materiaal: Aluminium