



# kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET

## Aansluitkabel


### RSSD-RSSD-4416-23M



- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
- Manteldiameter: 6,5 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
- Halogeenvrij volgens IEC 60754
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
- Goedkeuring: UL
- Conform RoHS
- Conform PNO
- M12-connector, recht
- M12-connector, recht, D-gecodeerd



#### schakelplan



|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type                   | RSSD-RSSD-4416-23M                                              |
| Identnr.               | 6441696                                                         |
| Connector A            | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd                          |
| Aantal polen           | 4                                                               |
| Contactdrager          | Kunststof, PA, UL 94, Zwart                                     |
| Greep                  | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart                                    |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, GD-Zn, Vernikkeld                                      |
| Aandraaimoment         | 0.4 ... 0.6 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                                                |
| Vervuilingsgraad       | 3/2                                                             |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand                             |
| Connector B            | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd                          |
| Aantal polen           | 4                                                               |
| Contactdrager          | Kunststof, PA, UL 94, Zwart                                     |
| Greep                  | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart                                    |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, GD-Zn, Vernikkeld                                      |
| Aandraaimoment         | 0.4 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)    |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                                                |
| Vervuilingsgraad       | 3/2                                                             |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand                             |
| Kabel                  |                                                                 |
| Netwerkprotocol        | Ethernet                                                        |
| Kabeldiameter          | Ø 6.5mm ±0.20                                                   |
| Kabellengte            | 23 m m                                                          |
| Kabelmantel            | PUR, Groen                                                      |
| Afscherming            | aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk                         |
| Aderisolatie           | PE                                                              |
| Aderdoorsnede          | 4 x 0.32 mm²                                                    |
| Draadopbouw            | 7 x 0.25mm                                                      |
| Aderkleuren            | WH, YE, BU, OG                                                  |

**Elektrische eigenschappen bij +20 °C**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nominale spanning    | 48V          |
| Testspanning         | 2000 V       |
| Stroombelastbaarheid | 3AA          |
| DC-weerstand (loop)  | 120 Ω/km     |
| Nom. Impedantie      | 100 Ω (1MHZ) |
| Nom. Capaciteit      | 50 pF/m      |

**Mechanische en chemische eigenschappen**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Buigradius (vaste installatie)    | ≥ 5 x Ø      |
| Buigradius (flexibele inzet)      | ≥ 15 x Ø     |
| Buigcycli                         | ≥ 3 Miljoen  |
| Torsiebelasting                   | ± 180 °/m    |
| Torsiecycli                       | Max. 100.000 |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -50...+70°C  |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)    | -20...+60°C  |

**Other Featues**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Bruikbaar voor sleepleidingen | ja |
| Halogeenvrij                  | ja |
| PVC-vrij                      | ja |
| UV-bestendigheid              | ja |
| Oliebestendigheid             | ja |
| Onontvlambaar                 | ja |

## Toebehoren

| Type                  | Ident no. |                                                                                                                                                                                             | Afmetingen |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TORQUE-WRENCH-SET-BUS | 6936171   | draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |            |