


# piconet Stand-alone-module voor CANopen


## 1-kanalige SSI-sensor-interface

### SCOB-10S-0005




- SSI-sensor-interface
- 1-kanalig
- configuratie-interface
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe veldbusaansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67


#### veldbus M12 x 1



#### encoder - M23 x 1



#### spanningsvoeding M8 x 1



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                               | SCOB-10S-0005                       |
| Identnr.                           | 6824157                             |
| Aantal kanalen                     | 1                                   |
| Bedrijfs-/lastspanning             | 20...29 VDC                         |
| Bedrijfsstroom                     | ≤ 55 mA                             |
| Transmissiesnelheid veldbus        | 10 Kbit/s...1 Mbit/s                |
| Adressering veldbus                | 0 tot 99                            |
| Service-interface                  | parametrering via I/O-ASSISTANT     |
| Potentiaalscheiding                | veldbus voor bedrijfsspanning       |
| Bitoverdracht                      | Differentieel (RS485)               |
| Transmissiesnelheid                | variabel tot 1 MHz (default 250 Hz) |
| Seriële ingang                     | 24 Bit                              |
| Datarichting                       | lezen                               |
| Sensorvoeding                      | 24 VDC uit lastspanning             |
| Potentiaalscheiding                | bedrijfsspanning naar RS232         |
| Afmetingen (B x L x D)             | 30 x 175 x 26.5 mm                  |
| Vibratietest                       | Volgens EN 60068-2-6                |
| Schoktest                          | volgens EN 60068-2-27               |
| Elektromagnetische compatibiliteit | Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4   |
| Beschermingsgraad                  | IP67                                |
| Certificaten                       | CE, cULus                           |