


FOUNDATION fieldbus

IP67 verdeelbouwsteen, zeskanalig

JBBS-49SC-E613/3G



De zeskanalige verdeelbouwsteen van het type JBBS-49SC-E613/3G is ontworpen voor de FOUNDATION™ fieldbus.

De verdeler is uitgerust met een instelbare kortsluitstroombegrenzing. Als max. stroombegrenzing kunnen de volgende waarden gemeenschappelijk voor alle kanalen met een draaicodeerschakelaar geselecteerd worden: 30, 35, 45 en 60 mA.

De behuizing bestaat uit spuitgegoten aluminium en is ontworpen in de beschermingsgraad IP67.

De verdelerbouwsteen beschikt over een activeerbare afsluitweerstand voor de bus. De schakelaar is in de behuizing op de printplaat geïntegreerd.

Een luchtklep verhindert de vorming van condensatie in de behuizing.

Met een tweede schakelaar, die zich ook op de printplaat bevindt, kunnen de afscherming en de behuizing direct met elkaar worden verbonden.


Opgelet: Een voldoende equipotentiaal in de installatie moet voorzien zijn. Het apparaat wordt met de M5 x 1-moer van de behuizing met het equipotentiaal verbonden.

- verdeelbouwsteen voor wandmontage met roestvaststalen M12-flensaansluitingen
- met kortsluitbeveiliging per aftakleiding
- geïntegreerde afsluitweerstand (activeerbaar)
- kabelafscherming: capacitieve resp. directe verbinding met behuizingspotentiaal selecteerbaar via een schakelaar
- geïsoleerde draagpuntklem voor eventueel geïntegreerde aarding in de kabel
- spuitgegoten aluminium behuizing
- drukcompensatie-element ter verhindering van condenswater
- aansluiting van het behuizingspotentiaal via M5 x 1moeren
- Entity en FISCO-conform volgens IEC 60079-11



Type	JBBS-49SC-E613/3G
Identnr.	6611434
Veldbusstandaard	IEC 61158-2
Bedrijfsspanning	12...32 VDC
Eigen stroomopname	≤ 7 mA
Spanningsverlies	≤ 0.3 V
Kortsluitbeveiliging	≤ 30, ≤ 35, ≤ 45, ≤ 60 mA
Displays/bedieningselementen	
Bedrijfsspanning	1 x groen
Kortsluitmelding	6 x rood
Ex-certificaat volgens conformiteitsattest	TURCK Ex-13016H X
Aanduiding van het apparaat	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Aanduiding van het apparaat	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity Field device
Elektrische aansluiting	M12-flensaansluiting
Segment IN	1 x M12 - connector
Segment OUT	1 x M12 - contraconnector
Aftakleiding	6 x M12 - contraconnector
Aardingsbouten	M5 x 1
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	117 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Materiaal behuizing	s spuitgegoten aluminium behuizing
Behuizingskleur	zwart/geel
Afmetingen	64 x 185.5 x 45 mm
Bevestigingswijze	wandmontage


afmetingen



stekkerconfiguratie


— M12 x 1

Segment in



⌋ M12 x 1

Segment out, Spur



1 = V -
2 = V +
3 = shield
4 = n.c.

nominal values: 4 A, 300 V