


CKCM12-11-5/TXL

Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU – Aansluitkabel



Technische gegevens

Type	CKCM12-11-5/TXL
Identnr.	6631124
Connector A	Contraconnector, M23 × 1, Recht
Aantal polen	12
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT, Grijs
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 8.4 mm ±0.30
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	TPU, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	11 x 0.82 mm²
Draadopbouw	19 x 0.23 mm
Aderkleuren	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø

Kenmerken



- M23-contraconnector, recht, 12-polig (11 geconfigureerd)
- Mantelmateriaal: TPU
- Mantelkleur: zwart
- Onontvlambaar volgens FT1
- Halogeen-, siliconen-, en PVC-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C