


CKWM19-11-5/TXL

Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU – Aansluitkabel



Technische gegevens

Type	CKWM19-11-5/TXL
Identnr.	6631134
Connector A	Contraconnector, M23 × 1, Rechte hoek
Aantal polen	19
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Grijs
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 7.6 mm ±0.30
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	TPU, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	8 x 0.32 mm²
Draadopbouw	19 x 0.23 mm
Aderdoorsnede	3x 0.82 mm²
Draadopbouw	19 x0.15 mm
Aderkleuren	GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, GNYE, BNGN, WH, YE, BN
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	150 V
Stroombelastbaarheid	2 A

Kenmerken



- M23-contraconnector, haaks, 19-polig (11 geconfigureerd)
- Mantelmateriaal: TPU
- Mantelkleur: zwart
- Onontvlambaar volgens FT1
- Halogeen-, siliconen-, en PVC-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie



Functieprincipe

nominale stroom 9 A (pins 6, 12, 19)
nominale stroom 2 A (rest)

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C