


BL20 elektronische module

4 digitale ingangen, NAMUR

BL20-4DI-NAMUR



- onafhankelijk van de gebruikte veldbus en van de gekozen aansluittechniek
- beschermingsgraad IP20
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
- 4 NAMUR-ingangen volgens EN 60947-5-6



Funcieprincipe

BL20 elektronische modules worden op de passieve basismodules, die voor de aansluiting van de veldapparaten dienen, geplugd. Doordat de elektronica van het aansluitniveau is gescheiden, wordt het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast wordt de flexibiliteit verhoogd, vermits men kan kiezen tussen basismodules met trekveer- of schroefaansluiting.

Door het gebruik van gateways zijn de elektronische modules volkomen onafhankelijk van de bovengeschatte veldbus.

Type	BL20-4DI-NAMUR
Identnr.	6827212
Aantal kanalen	4
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Nominale stroom uit modulevoeding	≤ 30 mA
Nominale stroom uit modulebus	≤ 40 mA
Vermogensverlies, typisch	≤ 1 W
Ingangen	
Ingangstype	NAMUR volgens EN 60947-5-6
Nullastspanning	8.2...8.6 VDC
Ingang - Status	inschakeldrempel: 1.74 mA uitschakeldrempel: 1:45:00 mA
Ingang - Draadbreek	inschakeldrempel: 0:08:00 mA uitschakeldrempel: 0.12 mA
Ingang - Kortsluiting	inschakeldrempel: 6.2 mA uitschakeldrempel: 5.9 mA
Ingangsvertraging	0.25 of 2.5 ms
Potentiaalscheiding	elektronica voor het veldniveau
Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
Afmetingen (B x L x D)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Certificaten	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 68-2-31 en vrije val volgens IEC 68-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 50 082-2
Beschermingsgraad	IP20
MTTF	560 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	<p>BL20-S4T-SBBS 6827046 trekveeraansluiting</p> <p>BL20-S4S-SBBS 6827047 schroefaansluiting</p>	<p>Aansluitschema</p> 

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	6827106	trekveerbedieningswerktuig	