



piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link 1-kanalige incrementeel-encoder-interface SNNE-10S-0001




- Incrementeel encoder-interface
- 1-kanalig
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe IP-Link aansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67


gate-/latch-ingang - M12 x 1



encoder - M23 x 1



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SNNE-10S-0001
Identnr.	6824210
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	$\leq 55 \text{ mA}$
Lengte lichtgeleider	$\leq 15 \text{ m}$
Grensfrequentie analoog	1 MHz
Kwadratuurdecoder	enkelvoudige, tweevoudige, viervoudige evaluatie
Teller	16 Bit binair
Actuatorvoeding	5 VDC
Nulimpuls-latch	16 Bit
Commando's	lezen, instellen, activeren
Afmetingen (B x L x D)	30 x 126 x 26.5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

data in de procesafbeelding

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D1	SB	Reg1	CB
	1	D2	D0	reserved	Reg0
	2	D3	D4	reserved	reserved