


BL20 Economy module

4 analoge uitgangen voor stroom/spanning

BL20-E-4AO-U/I



- onafhankelijk van de gebruikte veldbus
- elektronica en aansluittechniek in één behuizing
- aansluittechniek: push-in-klemmen
- beschermingsgraad IP20
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
- 4 analoge uitgangen
- 0...20 mA, 4...20 mA, -10...+10 VDC of 0...+10 VDC
- per kanaal omschakelbaar

Type	BL20-E-4AO-U/I
Identnr.	6827328
Aantal kanalen	4
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Nominale stroom uit modulevoeding	≤ 130 mA
Nominale stroom uit modulebus	≤ 50 mA
Vermogensverlies, typisch	≤ 2.6 W
Aansluittechniek uitgang	Push in
Uitgangen	
Uitgang	0/4...20 mA of -10/0...+10 V DC
Belastingsweerstand ohmsch	< 0,45 kΩ (stroom) of > 1 kΩ (spanning)
Belastingsweerstand inductief	< 0,01 mH (spanningsmodus)
Belastingsweerstand capacitief	< 1 μF (stroommodus)
Potentiaalscheiding	elektronica voor het veldniveau
Basisfoutgrens bij 23 °C	< 0.2 %
Temperatuurcoëfficiënt	< 200 ppm/°C van de eindwaarde
Resolutie	16 Bit
Weergave gemeten waarde	16 Bit Signed Integer
	weergave: 16 Bit Signed Integer
	12 Bit linksbondig
Cyclustijd	≤ 50 ms
Aantal diagnosebytes	4
Aantal parameterbytes	12










Funcieprincipe

Bij de BL20-economy-modules zijn de elektronica en de aansluittechniek in een gemeenschappelijke behuizing ondergebracht. Een basismodule hoeft dus niet meer gekozen te worden. Binnen een station kunnen de economy-modules met de modules met aparte elektronica/aansluittechniek worden gecombineerd, voor zover de basismodules ervan met een trekveeraansluiting zijn uitgerust.

Door het gebruik van gateways zijn de economy modules volkomen onafhankelijk van de bovengeschiedte veldbus.

Afmetingen (B x L x D)	13 x 160.8 x 74.6 mm
Certificaten	CE, Zone2, ClassI,Div.2.
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP20
MTTF	331 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Aansluitoverzicht

	Analoge uitgangen	Aansluitconfiguratie U  1  2  3  4 I  
---	--------------------------	---