


AIDA-GP-AIDA-GP-52-1M

Voedingsleiding / PUR – aansluitkabel conform AIDA



Kenmerken




- Voedingskabel: 5 × 2,5 mm²
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 10 mm
- Geleider: gevlochten conform VDE 0295 klasse 5/IEC 60228 klasse 5
- Oliebestendig
- Bestand tegen slijtage en inkepingen
- Hydrolysebestendig en bestand tegen microben
- Conform RoHS
- Conform AIDA
- Beschermingsklasse IP65 en IP67
- Push-Pull Powerconnector, 4-polig + PE

Technische gegevens

Type	AIDA-GP-AIDA-GP-52-1M
Identnr.	6935644
Connector A	Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (aangesloten)
Connector B	Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (ingestoken)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 10 mm ±0.30
Kabellengte	1 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 2.5 mm ²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE

Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Testspanning	4000 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 4 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 13 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+70 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-5...+70 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
Halogeenvrij	neen
Oliebestendigheid	ja