


analoogsignaalscheider 1-kanalig IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC



Met de 1-kanalige signaalscheider IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC wordt het gestandaardiseerde stroomsignaal galvanisch gescheiden 1:1 overgedragen. Naast het analoge signaal kunnen bidirectioneel ook digitale signalen van de HART®-communicatie worden overgedragen. Typische toepassingen zijn de aansturing van I/P-convertors of van aanwijsinstrumenten.

De groene LED signaleert de bedrijfsspanning. Het apparaat kan een draadbreek of kortsluiting aan de veldzijde herkennen, de ingang wordt dan hoog-ohmig. Een fout in de ingangskring leidt volgens NE44 tot het knippen van de rode LED

Het apparaat kan in veiligheidscircuits tot SIL2 (High- en Low-demand volgens IEC 61508) worden ingezet en voldoet aan de vereisten van de NE21. Het is met afneembare trekveerklemmen uitgerust.

Het apparaat is uitgerust met afneembare trekveerklemmen.

- bewaking van de uitgangskring op draadbreek en kortsluiting
- volledige galvanische scheiding
- HART-transparant
- afneembare trekveerklemmen
- ATEX gebruik in zone 2, cUL
- SIL 2



afmetingen


Type	IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Identnr.	7580423
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Vermogensverlies, typisch	≤ 1.31 W
Stroomingang	4...20 mA
Referentietemperatuur	23 °C
Uitgangskringen	
Uitgangsstroom	4...20 mA
Lastweerstand stroomuitgang	≤ 0.8 k Ω
minimum belasting	≥ 50 Ω
Kortsluiting	Bij lastweerstand < 30 ohm wordt de ingangsstroom < 500 μ A
Draadbreuk	bij lastweerstand > 30 kOhm wordt de ingangsstroom < 500 μ A
Transmissiegedrag	
Oplooptijd (10...90%)	≤ 10 ms
Afvaltijd (90...10%)	≤ 10 ms
Meetnauwkeurigheid (inclusief lineariteit, hysteresis en herhalingsnauwkeurigheid)	≤ 0.05 % van eindwaarde
Temperatuurdrift	≤ 0.002 % van eindwaarde / K
Galvanische scheiding	
Ingang 1 naar uitgang 1	375 V piekwaarde volgens EN 60079-11
Ingang 1 naar voeding	375 V piekwaarde volgens EN 60079-11
A1A-voedingsspanning	300 V effectieve waarde volgens EN 50178 en EN 61010-1
Belangrijke instructie	Voor Ex-toepassingen zijn de waarden vermeld in de overeenkomstige Ex-certificaten (ATEX, IECEX, UL enz.) doorslaggevend.
Belangrijke instructie	Wordt het apparaat in toepassingen gebruikt om functionele veiligheid volgens IEC 61508 te bereiken, dan moet men het veiligheidshandboek raadplegen. De data in de technische fiche zijn niet geldig voor de functionele veiligheid.
toepassing in veiligheidscircuits tot	SIL 2 conform IEC 61508

Mechanische gegevens		
Beschermingsgraad	IP20	
Vlamweringsklasse volgens UL 94	V-0	
Afmetingen	120 x 12.5 x 128 mm	
Gewicht	1 g	
Montage-instructie	montage op DIN-rail (NS35)	
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC)	
Elektrische aansluiting	Afneembare trekveerklemmen, 2-polig	
Aansluitdoorsnede	0,2...2,5 mm² (AWG: 24...14)	
Omgevingsomstandigheden	Operationele hoogte	Tot 2000 m boven zeeniveau
	Vervuilingsgraad	II
	Piek-/overspanningscategorie	II (EN 61010-1)
	Gebruikte normen	
	Spanningsbestendigheid en isolatie	
		EN 50178
		EN 61010-1
		EN 50155
		GL VI-7-2
	Schok	
		EN 61373 klasse B
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	Temperatuur	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	Luchtvochtigheid	
		EN 60068-2-38
	EMC	
		EN 50155
		GL VI-7-2
		NE21
		EN 61326-1
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	schroefklemmen voor IM(X)12-modules; meegeleverd: 4 stuks 2-polige zwarte klemmen	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	trekveerklemmen voor IM(X)12-modules; meegeleverd: 4 stuks 2-polige zwarte klemmen	