



# TP-206A-CF-H1141-L350

## Temperatuurdetectie – sonde




### Technische gegevens

Type	TP-206A-CF-H1141-L350
Identnr.	9910609
<b>Temperatuurbereik</b>	
Meetbereik	-50...500 °C
Meetbereik	-58...932 °F
Nauwkeurigheid	0,15 °C + 0,002 • t  (-30...300 °C)
Meetelement	Pt100-meetelement, DIN EN 60751, klasse A; Type aansluiting: 4-draads aansluiting
Zelfopwarming	0,4 K/mW bij 0 °C
Aanspreektijd	t0,5 = 6 s / t0,9 = 15 s in water @ 0,2 m/s
Dompeldiepte (L)	350 mm
Drukweerstand	100 bar
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Procesaansluiting	voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-40...+120 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
<b>Tests/certificaten</b>	
Goedkeuringsnummer UL	E345414
<b>Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1</b>	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC

### Kenmerken

- Pt100 sonde volgens DIN EN 60751
- Trilvast en schokbestendig
- Aansluitbaar op TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Max. temperatuur connector: 120°C
- Type aansluiting: 4-draads aansluiting

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Weerstandsthermometers worden toegepast voor het detecteren en bewaken van temperaturen om een proces te optimaliseren en te controleren. Typische toepassingen vindt men terug in de machine- en installatiebouw alsook in de procesindustrie. Het kernelement van de temperatuursonde is een temperatuurafhankelijke weerstand.

## Technische gegevens

MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
------	---


## Technische gegevens

Type	TP-206A-CF-H1141-L350
Identnr.	9910609
<b>Temperatuurbereik</b>	
Meetbereik	-50...500 °C
Meetbereik	-58...932 °F
Nauwkeurigheid	0,15 °C + 0,002 • t  (-30...300 °C)
Zelfopwarming	0,4 K/mW bij 0 °C
Meetelement	Pt100-meetelement, DIN EN 60751, klasse A; Type aansluiting: 4-draads aansluiting
Aanspreektijd	t0,5 = 6 s / t0,9 = 15 s in water @ 0,2 m/s
Onderdompelingsdiepte (L)	350 mm
Beschermingsgraad en -klasse	IP67
<b>Omgevingsomstandigheden</b>	
Omgevingstemperatuur	-40...+120 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
<b>Mechanische gegevens</b>	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Sensormateriaal	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Proceaaansluiting	voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Drukweerstand	100 bar
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
<b>Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1</b>	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	cULus
Goedkeuringsnummer UL	E345414
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

## Toebehoren

CF-M-6-G1/4-A4


9910483



Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting G1/4" buitendraad

CF-M-6-N1/4-A4


9910484



Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting 1/4" NPT buitendraad

CF-M-6-M18-A4

9910525




Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting M18 x 1 buitendraad

M18 x 1,5

CF-M-6-N1/2-A4


9910529



Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting 1/2" NPT buitendraad

CF-M-6-G1/2-A4

9910530




Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting G1/2" buitendraad

## Toebehoren

Afmetingen

Type

Identnr.



WKC4.4T-2/TEL

6625025

aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie [www.turck.com](http://www.turck.com)

RKC4.4T-2/TEL

6625013

aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie [www.turck.com](http://www.turck.com)



Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>