


RSM 57-TR2

Busafsluitweerstand




Technische gegevens

Type	RSM 57-TR2
Identnr.	U0102
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Blauw
Greep	Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Nominale spanning	300 VDC
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C

Kenmerken

- Uitvoering: Connector 7/8", 5-polig
- Voor gebruik in CAN (DeviceNet™, CANopen)-toepassingen
- Nominale spanning: 300 VDC (max. 7,6 VDC op pinnen met weerstand)
- Interne weerstand 120 Ω, 1/2 W
- Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP67
- Temperatuurbereik: -40...+80 °C

Titel aansluitschema



schakelplan

