


RSSW D9S RKSU 455-0.5M-0.5M PROFIBUS-kabel – PVC-kabelmantel




Kenmerken



- PROFIBUS-leiding: AWG 22/1
- mantelmateriaal: PVC, kleur: violet
- manteldiameter: 8.5 mm
- UL-certificaat
- rechte connector, M12 x 1, omgekeerd gecodeerd
- rechte contraconnector, M12 x 1, omgekeerd gecodeerd
- SUB-D met 2 kabeluitgangen
- Kabellengte: 2 x 0,5 meter

Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	RSSW D9S RKSU 455-0.5M-0.5M
Identnr.	U0372-2
Connector A	Connector, contraconnector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen	9
Greep	Zwart
Beschermingsklasse	IP20, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 455
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ±0.15
Kabellengte	0.5 m, 0.5 m
Kabelmantel	PVC, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.15 mm

Technische gegevens

Aderkleuren	GN, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø
in rusttoestand	-40...+80 °C
in bewogen toestand	-40...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
Halogeenvrij	neen
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	neen
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL CSA