


RSM 40 RKM 50-1M/BL67

Voedingskabel – Aansluitkabel




Technische gegevens

Type	RSM 40 RKM 50-1M/BL67
Identnr.	U-47831
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	±0.30
Kabellengte	1 m
Kabelmantel	PVC, Geel
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 0.82 mm²
Draadopbouw	19 x 0.15 mm


Kenmerken

- 7/8"-stekker, recht, 4-polig
- 7/8"-contraconnector, recht, 5-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: geel
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 1.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Testspanning	1500 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolati weerstand	> 0.02 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 57 Ω/km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105 °C
Other Features	
Certificaten	CE RoHS UL gelisted UL 2238
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.