


2-weg splitter T-verdeler RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562



7/8" contraconnector, 5-polig
M12 × 1 connector, 4-polig
7/8" connector, 5-polig
Stroombelastbaarheid: 4 A
Nominale spanning: 40 V
Beschermingsklasse NEMA 1, 3, 4, 6, 6P en IEC IP67
Temperatuurbereik: -40...+75 °C


Type	RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562
Identnr.	U2-32009
Speciale uitvoering	S1055 = rode handgreep CS16561 = klantspecifieke bedrading met diode

I/O-verdeler	T-verdeler, 2-poort
Behuizing	kunststof, TPU, Rood


Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN
Ontwerpspecificatie	volgens ANSI/B93.55M
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand

Connector B	Connector, M12 × 1
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-101
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3

Connector C	Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Ontwerpspecificatie	volgens ANSI/B93.55M
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm
Mechanische levensduur	> 300 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67



schakelplan



Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	40V
-------------------	-----

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+105°C
--------------------------------	--------------

Instructie

Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.
------------	--