


Voedingskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
PVC-kabelmantel
RSM RKM 46-2M



Type	RSM RKM 46-2M
Identnr.	U2283-2


Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Kabeldiameter	Ø 10.8mm
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PVC, Geel
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BK, WH, RD, GN/YE
Aderdoorsnede	4
Draadopbouw	65



- 7/8"-connector, recht, 4-polig
- 7/8"-contraconnector, recht, 4-polig
- Flexibele servicekabel
- PVC-buitenmantel, geel, 4 × 16 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1100, CSA FT2



schakelplan

1	BK	1
2	WH	2
3	RD	3
4	GN/YE	4

Nominale spanning	600 V
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	5...+105°C
Certificaten	UL 2238
	CSA C22.2 No. 182.3
	CE
	UKCA
Stroombelastbaarheid	RoHS
	10 A