


XSH-RSM-2RKM 40
2-weg splitter – h-splitter
4-draads



Technische gegevens

Type	XSH-RSM-2RKM 40
Identnr.	U2-23666
I/O-verdeler	h-verdeler, 2 -poort
Behuizing	kunststof, TPU, zwart
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
	NEMA: 1, 3, 4, 6P



Kenmerken

- UL LISTED 8M59
- RoHS compliant
- IP67 DEGREE OF PROTECTION
- UK CA
- RoHS compliant
- IP67 DEGREE OF PROTECTION
- 7/8"-connector
- Connector – 2x contraconnector, 4-polig
- Parallel bedraad
- In cULus vermeld
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP67
- 7/8" connector, recht, 4-polig
- 2 x 7/8" contraconnector, recht, 4-polig


Contactconfiguratie

Connector B (J1-2)

Connector A (P1)



schakelplan



Technische gegevens

Kabel	
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolati weerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+105 °C
Certificaten	RoHS UL gelisted CE
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.