


DT06-6S-A-5/TXL

Złącze Deutsch – Przewód podłączeniowy



Dane techniczne


Typ	DT06-6S-A-5/TXL
Nr kat.	100000452
Złącze A	Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków	6
Styki	mosiądz, CuZn, Niklowane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Thermoplast, Zielony
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Silikon
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, IP69K, (podłączone)
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 6.9 mm ±0.25
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	6 × 0.75 mm ²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.15 mm
Kolory żył	GN, BN, WH, PK, GY, YE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V _{AC} /60 V _{DC}
Prąd	6 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 12 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 4 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 10 m/s ²

Cechy charakterystyczne




- Złącze Deutsch DT06, proste, 6-stykowe
- Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
- Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
- Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 i IP69K
- Długość przewodu: 5,0 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu



Dane techniczne

Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	1.67 m/s
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80 °C