


DT04-8PG-A-2/TXL

Złącze Deutsch – Przewód podłączeniowy



Dane techniczne


Typ	DT04-8PG-A-2/TXL
Nr kat.	100000472
Złącze A	Złącza, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków	8
Styki	mosiądz, CuZn, Niklowane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Thermoplast, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba	Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Silikon
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, IP69K, (podłączone)
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 8 mm ±0.25
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	8 × 0.75 mm ²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD, WH
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V _{AC} /60 V _{DC}
Prąd	6 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 12 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 2 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 10 m/s ²

Cechy charakterystyczne



- Złącze Deutsch DT04, proste, 8-stykowe
- Z gwintem M12 × 1 do gniazd termicznych
- Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
- Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
- Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 i IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

1	GN
2	BN
3	WH
4	PK
5	GY
6	YE
7	BU
8	RD

Dane techniczne

Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	1.67 m/s
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80 °C