


PD20-UHF-EU-R

Ręczny z baterią litowo-jonową



Cechy charakterystyczne

- Odczyt i zapis danych na nośnikach RFID pozostających w ruchu
- Zatwierdzone do użytku w Unii Europejskiej, Turcji i Indiach
- Programator ręczny z anteną UHF
- Połączenie z urządzeniem głównym za pośrednictwem gniazda jack 3,5 mm
- Dołączona aplikacja TURCK RFID (iOS, Android) do odczytu i zapisu znaczników
- Na życzenie indywidualna aplikacja
- Interfejs WLAN i interfejs mobilny za pośrednictwem podłączonego urządzenia nadrzędnego
- Wbudowana na stałe bateria jonowo-litowa 1800 mAh, ok. 2 godzin aktywnego skanowania
- Z kablem USB micro-B i zasilaczem
- Klasa ochrony IP20
- Odporność na wielokrotne upadki na gładką powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m

Dane techniczne

Typ	PD20-UHF-EU-R
Nr kat.	100000995
Temperatura pracy	-10...+55 °C
Temperatura składowania	-20...+60 °C
Dane elektryczne	
Technologia	UHF RFID
Region użytkowania (UHF)	Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865...868 MHz)
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 18000-63
Output power	5...30 dBm, z możliwością regulacji
Antenna polarization	Symulowana okrągła
Memory	Zależnie od zastosowanego urządzenia nadrzędnego
Wyświetlacz	Zależnie od zastosowanego urządzenia nadrzędnego
Pojemność baterii	1800 mAh
Komunikacja za pomocą	Wtyczka jack 3,5 mm
Software w zestawie	Aplikacja Turck RFID, dostępna bezpłatnie
System operacyjny	iOS, Android
Dane mechaniczne	
Wymiary	159 x 95 x 39 mm
Waga	170 g
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS, Kat6 _A Czarny
Stopień ochrony	IP20