


RKP56PKB-0.3-RSP56PKB/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie – Kabel przedłużający



Dane techniczne

Typ	RKP56PKB-0.3-RSP56PKB/TXL
Nr kat.	100003301
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K
Liczba styków	4+PE
Styki	Miedź-nikiel, CuNi, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K
Liczba pinów	4+PE
Styki	Miedź-nikiel, CuNi, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP69K, Tylko po skręceniu




Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12, kodowanie K, proste, 5-stykowe (4+PE)
- Złącze męskie M12, kodowanie K, proste, 5-stykowe (4+PE)
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
- Odpowiednie do łańcuchów kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Zgodność RoHS
- Certyfikat UL
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
- Długość przewodu: 0,3 m

Przekrój poprzeczny przewodu




Przyporządkowanie styków

Dane techniczne


Kabel	
Średnica przewodu	Ø 8 mm ±0.20
Długość przewodu	0.3 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 × 1.5 mm²
Kolory żył	BK1, BK2, BK3, BK4, GN/YE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	16 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 4 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 7 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 10 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s²)
Naprężenie skręcające	± 30 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-20...+60 °C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	cULus



schemat obwodu



Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak.
	VH2-M12K-M5-2F5	100028585	Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE
	VH3-M12K-M5-3F5	100028590	Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE
	VT2-M12K-M5-2F5	100029331	Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE