


FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141

Monitorowanie natężenia przepływu – czujnik typu in-line ze zintegrowanym przetwornikiem




Dane techniczne

Nr kat.	100004083
Typ	FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Warunki montażowe	Czujnik montowany na przewodzie
Zastosowanie	Monitorowanie prędkości przepływu oraz temperatury wody
Flow operating range	0.01...2 l/min.
Czas ustalania	6...10 s
Gradient temperatury	≤ 400 K/min
Temperatura medium	0...+60 °C
Temperatura pracy	0...+60 °C
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	21.6...26.4 V DC
Pobór prądu	≤ 100 mA
Funkcja wyjścia	Wyjście analogowe
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
wyjście prądowe	4...20 mA
Obciążenie	200...500 Ω
Stopień ochrony	IP65
MTTF	217 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Liniowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT
Materiał czujnika	stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1

Cechy charakterystyczne

- Kompaktowe czujniki przepływu inline
- Zasada kalorymetryczna
- Monitorowanie prędkości przepływu
- Monitorowanie temperatury medium
- Parametryzacja za pomocą przycisku
- Zabezpieczenie przez kod programowy
- Wyjście wskazujące przepływ 4...20 mA, liniowe
- Wyjście wskazujące temp. 4...20 mA, liniowe
- 4-przewodowy DC, 21,6...26,4 VDC
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Urządzenie ze złączem, M12 x 1

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki FTCI firmy TURCK monitorują w niezawodny i bezkontaktowy sposób natężenie przepływu cieczy przez czujnik. Czujniki te są przeznaczone do monitorowania natężenia przepływu. W oparciu o zasady termodynamiki energia elektryczna jest przekształcana na energię cieplną. Ciepło generowane w sondzie jest odprowadzane przez przepływające medium. Ilość rozpraszane ciepła jest wyznacznikiem prędkości przepływu medium. Zintegrowany mikroprocesor przelicza dane i oblicza natężenie przepływu. Na podstawie zastosowanej zasady temperatura medium jest również wskazywana użytkownikowi.

Dane techniczne

Wytrzymałość ciśnieniowa	20 bar
Podłączenie procesowe	G 1/4"
Flow state display	Wyświetlacz 7-segmentowy, dioda LED stanu przełączania (żółta)
Wskaźnik 'punkt zadany osiągnięty'	Żółty
Wartość pomiarowa/programowanie	Korekcja prędkości przepływu, wartość średnia, kod dostępu
Testy/aprobaty	

Oprócz standardowych wyjściowych sygnałów elektrycznych do zastosowań przemysłowych czujniki przepływu firmy TURCK wskazują również bieżące natężenie przepływu na 3-cyfrowym 7-segmentowym wyświetlaczu.

Akcesoria

FTCI-MP01AL	6870040
Płyta montażowa do przepływomierza FTCl do montażu przedniego	

