

system I/O excom

Obudowa systemu 800 x 550 x 260


EG-VA805526/112-0602/3GD



- Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
- Ze szklanym oknem
- Płyta gniazd wyposażona w dławiki kablowe z tworzywa sztucznego (4 × M25 do zasilania, 4 × M20 dla magistrali Ex i, 108 × M20 dla sygnałów I/O Ex i) oraz element odpowietrzający/spustowy 1 × M20
- Dodatkowy montaż 2 łączników światłowodowych OC11Ex/2G.2 z okablowaniem połączeń RS485IS z D9T-RS485IS; zaciski Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączania napięcia zasilania
- Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kaseta montażową MT24-3G


Typ	EG-VA805526/112-0602/3GD
Nr kat.	100005376
Napięcie robocze U _B	19.2...32 V DC
Oznaczenie urządzenia	Ex II 3 (1) (2) G Ex ec nA mb ib ic [ia Ga] [op is Gb] IIC T4 Gc
Oznaczenie urządzenia	Ex II 3 (1) (2) D Ex tc [ia Da] [ib op is Db] IIC T135°C Dc
Built-ins	
Kasety montażowe	1 × MT24-3G
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; styk Phoenix
Zacisk, przekrój przewodu	0,5...10 mm ² (AWG: 20...8)
Łącznik światłowodu	2 x OC11Ex/2G.2
Receptacle plate	
Napięcie	4 × M25 (Ø 10...17 mm), tworzywo sztuczne, kolor czarny
Sieć przemysłowa	4 × M20 (Ø 7...13 mm), tworzywo sztuczne, niebieski
Sygnały z sieci	108 x M20 (Ø 7-13 mm), tworzywo sztuczne, niebieski
Breather/Drainer	1 x M20, plastic

Wymiary



Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Grubość ścianki	1.5 mm
Powierzchnia obudowy	Kat6, Kute i polerowane (ziarnistość 240)
Kolor obudowy	Stal nierdzewna, nielakierowana
Materiał uszczelniający	silicone
Inspection window	yes
Tryb połączenia	Instalacja naścienna
Pin uziemiający	M8 x 1,5
Stopień ochrony	IP66
Wilgotność względna	≤ 93 % w temp. 40 °C zgodnie z IEC 60068-2-78
Test wibracyjny	Zgodnie z normą IEC 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	Zgodnie z normą IEC 60068-2-27
Wymiary	800 x 550 x 260 mm
Certyfikaty	Ex-Approval

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
VSTS22	6884043	Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Element kompensacji ciśnienia (tworzywo sztuczne), zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy	
SK8	6900360	Zacisk ekranu do szyn ekranowania, średnica kabla 3... 8 mm, PU 10 szt.	