


VAS22-A80E-5/TEL1500

Złącze dla zaworu, typ A – Przewód podłączeniowy



Cechy charakterystyczne




- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Długość przewodu: 5,0 m

Dane techniczne

Typ	VAS22-A80E-5/TEL1500
Nr kat.	100006843
Złącze A	Złącze dla zaworu, Wykonanie A
Styki	Metal, CuSn, Posrebrzane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, TPU
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (zmontowane)
Średnica przewodu	Ø 6.1 mm ±0.20
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	3 × 0.75 mm ²
Przewód linkowy, układ	24 × 0.195 mm
Kolory żył	BN, BU, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	230 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	> 1 MΩ/km
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	maks. 57 Ω/km

schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	0...+80 °C
Śruba montażowa	Mosiądz, CuZn, niklowane