

REI-12H15E-2B2048-H1181

Enkoder inkrementalny

Seria Industrial





Dane techniczne

Typ	REI-12H15E-2B2048-H1181
Nr kat.	100010487
Measuring principle	Optical
Dane ogólne	
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr./min
Moment of inertia of the rotor	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Starting torque	$< 0.05 \text{ Nm}$
Typ wyjścia	Przyrostowy
Rozdzielczość inkrementalna	2048 ppr
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	10...30 V DC
Prąd bez obciążenia	$\leq 100 \text{ mA}$
Prąd wyjścia	$\leq 30 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Zabezpieczenie przed przerywaniem przewodu / odwrotną polaryzacją	tak
Maks. częstotliwość impulsów	300 kHz
Wysoki poziom sygnału	min. $U_B - 1 \text{ V}$
Niski poziom sygnału	maks. 0,5 V
Funkcja wyjścia	Push-Pull/HTL, odwracalny
Dane mechaniczne	
Flange type	Flange with stator coupling
Flange diameter	$\varnothing 63 \text{ mm}$
Shaft Type	Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)	15
Shaft material	Stal nierdzewna

Cechy charakterystyczne

- Kołnierz z połączeniem stojana, $\varnothing 63 \text{ mm}$
- Wał drążony, $\varnothing 15 \text{ mm}$
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- $-40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- Maks. 6000 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 10...30 VDC
- Push-pull/HTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 $\times$ 1, 8-stykowe
- 2048 impulsów na obrót

Schemat podłączenia



Dane techniczne


Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynku
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
	8-stykowe
Axial shaft load	40 N
Radial shaft load	80 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	3000 m/s², 6 ms
Stopień ochrony	IP67
Protection class housing	IP65
Protection class shaft	IP67

Akcesoria

RSA-6

1544700


Wkład, średnica zewn. 15 mm, wewn. – 12,7 mm



RSA-5

1544669


Wkład, średnica zewn. 15 mm, wewn. – 12 mm



RSA-4

1544668


Wkład, średnica zewn. 15 mm, wewn. – 9,53 mm



RSA-3

1544667


Wkład, średnica zewn. 15 mm, wewn. – 10 mm



RSA-2

1544666


Wkład, średnica zewn. 15 mm, wewn. – 6,35 mm



RSA-1

1544665

Wkład, średnica zewn. 15 mm, wewn. – 6 mm



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus
	WKC8T-2/TXL	6625145	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus