


Skrzynka przenośników Forda do połączenia z modułem IO-Link Master

1 lampka, 1 przycisk z lampką, 1 czujnik kontaktowy z lampką
OPIL-E4-IO2-FE03



Typ	OPIL-E4-IO2-FE03
Nr kat.	100029328

Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 V DC
Dopuszczalny zakres	18...30 V DC
Podłączenie napięcia zasilania	M12
Prąd pracy	Maks. 300 mA


IO-Link	
Podłączenia, IO-Link	1 × M12
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frame type	Obsługuje wszystkie
Transmission rate	COM 2 / 38,4 kbps

Zgodność z normą/dyrektywą	
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z EN 61131-2:2007

Dane systemowe	
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Stopień ochrony	IP54

- Wytrzymała obudowa
- Język etykiety: rumuński
- 1 × czerwona lampka stanu
- 1 × podświetlany przycisk, niebieski podświetlany pierścień
- 1 × podświetlany (biały) przycisk dotykowy

M12 × 1 IO-Link



Przypisanie I/O do FIL20-8DXP

			Dane procesowe
Start Inicio Start		Wyjście I/O ₇	Offset bajt.bit 0.7
		Wejście I/O ₆	Offset bajt.bit 0.6
Reset Reiniciar Reset		Wyjście I/O ₅	Offset bajt.bit 0.5
		Wejście I/O ₄	Offset bajt.bit 0.4
Wyłączenie awaryjne Parada de Emergencia Zatrzymanie awaryjne		Wyjście I/O ₁	Offset bajt.bit 0.1