


RSP46PSB-0.5/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie – Przewód podłączeniowy



Dane techniczne


Typ	RSP46PSB-0.5/TXL
Nr kat.	100031154
Złącze A	Złącza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków	3+PE
Styki	Miedź-nikiel, CuNi, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 7.4 mm ±0.20
Długość przewodu	0.5 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	4 x 1.5 mm ²
Kolory żył	BK1, BK2, BK3, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	16 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 4 x Ø

Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, kodowanie S, proste, 4-stykowe (3+PE)
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
- Odpowiednie do łańcuchów kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Zgodność RoHS
- Certyfikat UL
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
- Długość przewodu: 0,5 m


Przekrój poprzeczny przewodu




Przyporządkowanie styków

Dane techniczne


Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 7 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 10 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Napężenie skręcające	± 30 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-20...+60 °C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	cULus



schemat obwodu



Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak.
	VH2-M12S-M4-2F4	100028588	Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE
	FW-ERKPM0414-PS-S-0810	100026332	Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm ² , obudowa plastikowa, metalowa śruba
	FW-ERKPM0414-PS-S-0608	100044183	
	VH3-M12S-M4-3F4	100028592	Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE
	VT2-M12S-M4-2F4	100028580	Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie S, 3-styk. + PE