


FW-ERSSM0426-FD-P-0408

Złącze rozbieralne – Ethernet przemysłowy

Złącze męskie M12 × 1, proste




Dane techniczne

Typ	FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Nr kat.	100033307
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków	4
Styki	Brąz, CuSn, Niklowana warstwa spodnia i złota powłoka
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 6.6, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	NBR
Moment dokręcający	0.4 ... 0.4 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
External diameter of the cable	4...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm ²
Tryb połączenia	Połączenie wciskane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	Ethernet
Ekran	tak
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V _{AC} /60 V _{DC}
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Cechy charakterystyczne

- Do zastosowań Ethernet
- Ekranowanie połączenia za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie D
- Metalowa obudowa
- Połączenie wciskane
- 4-styk.
- Złącze męskie danych: PROFINET CAT5
- Obudowa metalowa, ekranowana
- Przepust kablowy: 4,0...8,0 mm
- Wielkość zacisku:
 - 0,14...0,75 mm² (bez tulejek kablowych)
 - 0,08...0,5 mm² (z tulejkami kablowymi)
- Certyfikat: cULus
- Klasa palności zgodnie z UL 94 V0
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	cULus
-------------	-------