


Skrzynka kontrolna procesu Forda do połączenia z modułem IO-Link Master


4 przyciski z lampką

OPIL-E4-IO3-FE04



- Wytrzymała obudowa
- Język etykiety: angielski
- 4 × podświetlany przycisk, biały podświetlany pierścień

M12 × 1 IO-Link



Typ	OPIL-E4-IO3-FE04
Nr kat.	100036394

Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 V DC
Dopuszczalny zakres	18...30 V DC
Podłączenie napięcia zasilania	M12
Prąd pracy	Maks. 150 mA

IO-Link	
Podłączenia, IO-Link	1 × M12
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frame type	Obsługuje wszystkie
Transmission rate	COM 2 / 38,4 kbps

Zgodność z normą/dyrektywą	
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z EN 61131-2:2007

Dane systemowe	
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Stopień ochrony	IP54

Przypisanie I/O do FIL20-8DXP

			Dane procesowe
PROZESS KONTROLLE CONTROL DE PROCESOS KONTROLA PROCESU		Wyjście I/O ₇	Offset bajt.bit 0.7
		Wejście I/O ₆	Offset bajt.bit 0.6
PROZESS WIEDERHOLEN REPETIR PROCESO POWTÓRZENIE PROCESU		Wyjście I/O ₅	Offset bajt.bit 0.5
		Wejście I/O ₄	Offset bajt.bit 0.4
PROZESS OK PROCESO OK PROCES OK		Wyjście I/O ₃	Offset bajt.bit 0.3
		Wejście I/O ₂	Offset bajt.bit 0.2
PROZESS NOK PROCESO NOK PROCES NOK		Wyjście I/O ₁	Offset bajt.bit 0.1
		Wejście I/O ₀	Offset bajt.bit 0.0