


Rozgałęźniki zasilania M12

Rozgałęźnik T

RSP56PL-0.2-FSM4-RKP56PL-0.2/CS17640





- M12 Power, Male, 4-pole + FE, L-code
- M12, Male, 4-pole, A-code
- M12 Power, Female, 4-pole + FE, L-code
- Kabel elektroenergetyczny do instalacji w korytach / prowadzenia bez osłony / bezpośredniego zakopania w ziemi
- Powłoka TPE, kolor czarny, 5 × 16 AWG
- Odporność na światło słoneczne
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL1685 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22

Typ	RSP56PL-0.2-FSM4-RKP56PL-0.2/CS17640
Nr kat.	100029892
Specjalna konstrukcja	CS17640 = okablowanie niestandardowe, uchwyt złącza męskiego — BK, uchwyt koncentratora — OG

koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, Pomarańczowy

Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie L
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-111
Liczba styków	4+FE
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Szary
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	2

Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-111
Liczba pinów	4+FE
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Moment dokręcający	0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	2



Wykres

Złącze C	Złącze męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Specyfikacja techniczna	Zgodność z IEC 61076-2-101
Liczba styków	4
Zestyki	Mosiądz, CuZn, Powłoka pozłacana
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	Mosiądz, CuZn, Powłoka niklowana
Moment dokręcania	0.8 ... 1 Nm
	Nm
Żywotność mechaniczna	> 300 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Kabel

Liczba żył przewodu	5
Średnica przewodu	Ø 10.01mm
Otulina przewodu	TPE, Czarny
Średnica przewodnika	0.105 "
Materiał przewodnika	BC (nieosłonięta miedź)
Izolacja żyły	PVC/nylon
Przekrój przewodu	5 × 16 AWG [zbliżony do 1,50 mm²]
Przewód linkowy, układ	65 × 34AWG
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	63VDC
Prąd	12A (P1, J1) /4A (P2)A

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Wytrzymałość na zginanie na zimno	-40 °C
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+90°C
Temperatura otoczenia podczas instalacji	-20...+90 °C

Certyfikat

Uwaga	Używanie kabla w skrajnych temperaturach, gdy jest on narażony na działanie określonych substancji chemicznych i powyżej znamionowej prędkości cyklu lub poniżej znamionowego promienia gięcia kabla może zmniejszyć jego wytrzymałość na zginanie.
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

