


FW-EWKPM0414-PS-S-0810

Złącze rozbieralne – Zasilanie M12

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe



Dane techniczne


Typ	FW-EWKPM0414-PS-S-0810
Nr kat.	100036620
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie S
Liczba styków	3+PE
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	8...10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.75...2.5 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	630 V
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Kodowanie S
- Metalowa nakrętka łącząca
- Zacisk śrubowy
- 4-stykowe (3+PE)
- Przepust kabla: 8,0...10,0 mm
- Wielkość zacisku:
 - Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
 - Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Przyporządkowanie styków



charakterystyka prądowa

