


FW-ERSSM0516-PL-I-0613

Złącze rozbieralne – Zasilanie M12

Złącze męskie M12 × 1, proste



Dane techniczne


Typ	FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Nr kat.	100036742
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków	4+FE
Styki	mosiędz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA UL94-V0, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable	6...13 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.75...1.5 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 500 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	63 V _{DC}
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
Certyfikaty	cULus

Cechy charakterystyczne



- Kodowanie L
- Metalowa nakrętka łącząca
- Możliwość ekranowania
- Szybkie połączenie IDC
- 5-stykowe (4+FE)
- Przepust kablowy: 6,0...13,0 mm
- Wielkość zacisku: 0,75...1,5 mm²
- Złącze męskie zgodne z normą IEC 61076-2-111

Przyporządkowanie styków



charakterystyka prądowa

