



Moduł zasilacza impulsowego systemu IM12-PS2412-U-U-PR/W3/CC




Moduł zasilacza dostarcza zasilanie do maksymalnie trzech modułów produktów serii IM... lub IMX... za pośrednictwem złączy mostka zasilania. Moduły IM... i IMX... muszą mieć funkcję mostka zasilania (IM...PR... lub IMX...PR...). Dwa moduły IM12-PS2412... można podłączyć razem, aby zapewnić redundancję zasilania urządzeń. Do zasilacza można podłączyć napięcie 100...240 V AC o częstotliwości 50...60 Hz i mocy 15 W.

Urządzenie wyposażone jest w zdejmowalne zaciski sprężynowe.



- Ogólnosystemowy zasilacz do urządzeń IMX z mostkiem zasilania
- Separacja galwaniczna
- SELV
- Łatwe podłączanie urządzeń z mostkiem zasilania IM(X) za pośrednictwem męskiego złącza magistrali T.
- Możliwość podłączenia do 3 urządzeń IM(X)
- Prosta nadmiarowość
- Zabezpieczenie przed zwarcie i brakiem obciążenia
- Sygnalizacja alarmu zbiorczego przez czerwoną diodę LED
- Zdejmowane zaciski sprężynowe
- ATEX, IECEx
- Użytkowanie w strefie 2

Typ	IM12-PS2412-U-U-PR/W3/CC
Nr kat.	100047816
Napięcie nominalne	100...240 V AC
Napięcie robocze	90...265 V AC
Częstotliwość	47...63 Hz
Pobór mocy	≤ 15 VA
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 3 W
Sprawność	80 %
Zewnętrzny bezpiecznik	B16A
surge relief	≤ 30 V
Tętnienie szczytkowe	≤ 200 mV _{ss}
Buforowanie sieci	20 ms
Obwody wyjściowe	
Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Zakres nastaw	24.7...23.1 V
Moc wyjściowa	12 W (ze wzmacniaczem)
Minimum load	≥ 0 Ω
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Zachowanie przy zwarcu	tryb "hiccup"
Charakterystyka odpowiedzi	
Czas narastania (10...90 %)	≤ 2000 ms
Separacja galwaniczna	
Napięcie testowe	3,0 kV
Ważna informacja	W przypadku zastosowań Ex zastosowanie mają wartości określone w stosownych certyfikatach Ex (ATEX, IECEx, UL itp.).
Elementy wskazujące/obsługowe	
Gotowość do pracy	Zielony
Wskazania błędów	czerwony



Dane mechaniczne		
Stopień ochrony	IP20	
Klasa palności zgodnie z UL 94	V-0	
Temperatura pracy	-25...+70 °C	
Temperatura składowania	-40...+80 °C	
Wymiary	120 x 12.5 x 128 mm	
Waga	120 g	
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35)	
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS	
Połączenie elektryczne	Zdemowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe	
Zacisk, przekrój przewodu	0,2...2,5 mm² (AWG: 24...14)	
Warunki środowiskowe	Wysokość pracy	Do 2000 m n.p.m.
	Stopień zanieczyszczenia	II
	Kategoria przepięciowa	II (EN 61010-1)
	Zastosowane normy	
	Napięcie, rezystancja i izolacja	
		EN 50178
		EN 61010-1
	Wstrząsy	
		EN 61373 klasa B
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	Temperatura	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	Wilgotność powietrza	
		EN 60068-2-38
	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	
		NE21
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2