


RES-107S10R-9E19B-B3M12

Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy

Seria Industrial




Dane techniczne

Typ	RES-107S10R-9E19B-B3M12
Nr kat.	100046568
Measuring principle	Optical
Dane ogólne	
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr./min
Moment of inertia of the rotor	3 × 10 ⁻⁶ kgm ²
Zakres pomiarowy	0...360 °
Typ wyjścia	Absolutny, jednoobrotowy
Rozdzielczość jednoobrotowa	19 Bit
	Jednoobrotowy skalowany
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	10...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 250 mA
Zabezpieczenie przed przzerwaniem prze- wodu / odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	PROFINET
Dane mechaniczne	
Flange type	Rectangular flange
Flange diameter	Ø 63.5 mm
Shaft Type	Wał lity
Średnica ośki D (mm)	10
Długość fali L [mm]	20
Shaft material	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Aluminium
Połączenie elektryczne	Złącze, 3 x M12
Axial shaft load	40 N

Cechy charakterystyczne

- Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 10 mm × 20 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 po stronie obudowy
- -40...+80 °C
- Maks. 6000 obr./min
- 10...30 VDC
- Profinet IO, RT i IRT do 250 µs
- Profil enkodera w wersji 4.2
- Protokół MRP (Media Redundancy Proto-
col)
- Protokół LLDP (Link Layer Discovery Proto-
col)
- Protokół SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol)
- Szybkie uruchamianie (FSU)
- 3 × złącze M12, 4-stykowe
- Jednoobrotowy, rozdzielczość skalowalna
do 19 bitów, domyślnie 13-bitowa






Schemat podłączenia



Dane techniczne

Radial shaft load	80 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-40...+80 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 55...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²), 6 ms
Stopień ochrony	IP67
Protection class shaft	IP67
MTTF	19 rok/lata

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, kątowe — złącze męskie M12, kodowanie D, kątowe, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus