


Niezarządzany przełącznik Ethernet

5 × port 1000 Mb

TNIC-UX-5GE



Typ	TNIC-UX-5GE
Nr kat.	100049178

Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 VDC
Dopuszczalny zakres	9...36 VDC 12...28 VAC
Podłączenie napięcia zasilania	Zdejmowalne terminale śrubowe
Prąd pracy	Przy napięciu 24 VDC: min. 60 mA; maks 130 Przy napięciu 24 VAC: min. 120 mA; maks 260 mA
Izolacja elektryczna	Izolacja galwaniczna zasilacza, Ethernet, obudowa Odporność na napięcie do 2,25 kVDC


Dane systemowe	
Prędkość transmisji ethernetowej	10/100/1000 Mb/s
Connection technology Ethernet	5 × RJ45
Przekazywanie ramek	store and forward

Interfejs przełącznika	
Porty 10/100/1000 Mb	5
Zgodność ze standardem 802.3ab	Tak
Zgodność ze standardem 802.3q	Tak
Zgodność ze standardem 802.3u	Tak
Zgodność ze standardem 802.3x	Tak
Autokrosowanie (802.3)	Tak
Autonegociacja (802.3)	Tak
Automatyczna polaryzacja (802.3)	Tak
Sterowanie przepływem (802.3X)	Tak
Ramki Jumbo	Tak, do 9216 bajtów
Multiemisje	Tak
Wiele kolejek na port	Tak, maks. 8

Zgodność z normą/dyrektywą	
Certyfikaty i dopuszczenia	CE i UKCA Odporność na promieniowanie UV zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Atest UL	cULus LISTED 21 W2, zał. Typ 1 IND.CONT.EQ.

- 5 × RJ45, Ethernet, 1 Gb/s
- Aluminiowa obudowa
- Stopień ochrony IP30
- Połączenie śrubowe wtykowe, 3-stykowe
- Zasilacz, Ethernet, obudowa izolowana galwanicznie

Dane systemowe	
Dimensions (W x L x H)	22.5 x 77.4 x 103 mm
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Wilgotność względna	0...95%, bez kondensacji
Altitude	maks. 2000 m
Stopień ochrony	IP30
MTTF	208 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
materiał obudowy	Aluminium anodowane, stal nierdzewna
Bez halogenu	tak
Montaż	Szyna DIN 35 mm



Uwaga

- 1 PWR (P): LED Power PWR (P): dioda LED zasilania
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mbps L/A: LED 10/100 Mb/s
- 3 L/A (G): dioda LED 1000 Mb/s
- 4 XF1–XF5: interfejs Ethernet:
- 5 XD: zasilanie
- 6 uchwyty do montażu na szynie DIN

Zasilanie

