


# DW10000-135-7E-H1441

## Linka



### Dane techniczne

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                                                    | DW10000-135-7E-H1441                            |
| Nr kat.                                                                | 1544555                                         |
| Uwaga dotycząca produktu                                               | Zmodyfikowany opis Turck: wcześniej DW...-H1141 |
| Dane ogólne                                                            |                                                 |
| Zakres pomiarowy                                                       | 10000 mm                                        |
| Błąd liniowości                                                        | ≤ 0.1 %                                         |
| Typ wyjścia                                                            | Analogowe                                       |
| Dane elektryczne                                                       |                                                 |
| Napięcie robocze U <sub>B</sub>                                        | 12...30 V DC                                    |
| Zabezpieczenie przed przerywaniem prze-<br>wodu / odwrotną polaryzacją | tak                                             |
| Funkcja wyjścia                                                        | 4 piny, Wyjście analogowe                       |
| wyjście prądowe                                                        | 4...20 mA                                       |
| Dane mechaniczne                                                       |                                                 |
| Wykonanie                                                              | Narysuj przewód                                 |
| Materiał obudowy                                                       | Tytan anodowany aluminium                       |
| min. siła rozciągania                                                  | 8.7 N                                           |
| maks. siła rozciągania                                                 | 16.9 N                                          |
| maks. prędkość rozciągania                                             | 6 m/s                                           |
| Maksymalne przyspieszenie przyciągania                                 | 80 m/s <sup>2</sup>                             |
| materiał żyły                                                          | Stal nierdzewna                                 |
| Połączenie elektryczne                                                 | Złącze, M12 × 1                                 |
| Warunki środowiskowe                                                   |                                                 |
| Temperatura pracy                                                      | -20...+60 °C                                    |
| Stopień ochrony                                                        | IP65                                            |

### Cechy charakterystyczne

- Zasięg detekcji do 10000mm
- złącze M12
- Stopień ochrony: IP65 (enkoder)
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

### Schemat podłączenia



|                      |                 |   |                   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Sygnal               | +U <sub>B</sub> | - | Wyjście analogowe | - | - | - | - | - | - |
| Konfiguracja 1 pinów |                 | 2 | 3                 | 4 | - | - | - | - | - |

Akcesoria

RDR-11544753

Rolka zwrotna dla aluminiowych enkoderów z linką

