


Akcesoria montażowe


Przewód przedłużający wytrzymujący wysoką temperaturę Do czujnika indukcyjnego do 250 °C HTC1102 10M



Typ	HTC1102 10M
Nr kat.	1602407
Typ przewodu	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m Aluminiowa tulejka kablowa Ø 8 mm
Przekrój przewodu	3 x 0.34 mm ²
linka	19x0.16mm
Temperatura pracy	0...+250 °C
Stopień ochrony	IP50

- Przewód FEP o dł. 10 m, 3 x 0,34 mm², ekranowany
- Aluminiowa tulejka kablowa Ø 8 mm
- Temperatura pracy do +250 °C
- Funkcje dostępne tylko z przetwornikiem sygnału EM30-AP6X2-H1141/S1102
- podłączenie do czujników indukcyjnych do +250 °C

Schemat podłączenia



Opis ogólny

Czujniki indukcyjne muszą pracować wraz z odpowiednim przetwornikiem. Należy wziąć pod uwagę, że gdy punkt przełączania ustawiany jest w temperaturze pokojowej ulegnie on później zmianie ze względu na czułość temperaturową czujnika. Wersje specjalne dostępne są dla ekstremalnych temperatur od -40 °C do +250 °C.