


TL30FGYRQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik wielofunkcyjny/ wielokolorowy



Dane techniczne

Typ	TL30FGYRQ
Nr kat.	3010952
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony żółty czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Żółty
Cechy koloru 3	Czerwony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 18 mA
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	18 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, TL30F
Wymiary	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materiał obudowy	Metal, AL Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, rozproszone

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP65
- Złącze M12 x 1
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / czerwony (COL 3)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia



Zasada działania

Płaski wielofunkcyjny/wielokolorowy wskaźnik Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
Wyświetlanie do 5 kolorów
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

