


TGR3/8MPFMQ

Sensing Tip – Plastic Fiber



Cechy charakterystyczne


- Do pomiaru poziomu przy użyciu światłowodu z tworzywa sztucznego z zakończeniem szczelinowym typu PBT46U i PBT26UM6M.1
- Obudowa z polipropylenu z gwintem męskim 3/8-32
- Sonda wykonana ze szkła kwarcowego
- Temperatura otoczenia -30°C...+70°C

Dane techniczne

Typ	TGR3/8MPFMQ
Nr kat.	3023268
Dane optyczne	
Funkcja	Sonda dla światłowodów
Fiber-optic type	plastic
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Cylindryczne gwintowane, TGR3
Wymiary	Ø 15.7 x 34.6 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Materiał tulejki	plastic
Cykle zagięcia	0
Temperatura pracy	-30...+70 °C
Klasa ochrony	IP67

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	PBT26UM6M.1	3065942	Czujnik światłowodowy dla światłowodów z tworzywa sztucznego, tryb pracy: Czujnik trybu dyfuzyjnego, zakończenie gwintowane M6, wstępnie zmontowany drut bez końcówki, zewnętrzna otulina z polietylenu, temperatury otoczenia -30°C...+70°C, długość: 1829 mm, średnica rdzenia: 0,5 mm

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	PBT46UM6M.1	3077833	Czujnik światłowodowy dla światłowodów z tworzywa sztucznego, tryb pracy: Tryb dyfuzyjny, zakończenie gwintowane M6, wstępnie zmontowany drut bez końcówki, zewnętrzna otulina z polietylenu, temperatury otoczenia -30°C...+70°C, długość: 1829 mm, średnica rdzenia: 1 mm