


System wizyjny oświetlenie pierścieniowe LEDIR80X80M



Typ	LEDIR80X80M
Nr kat.	3072264

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	IR
Długość fali	850...940 nm
Trwałość diody LED (L70)	20000 h

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	24 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 250 mA
Maks. pobór prądu na kolor	250 mA

Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Metal, Stal niskowęglowa
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 x 1, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP20

Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

- Close-range illumination
- Protection class: IP20
- Kolor: podczerwony
- Zasilanie: 24 VDC
- Przewód 2 m ze złączem M8x1

Schemat podłączenia

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła waha się między 5000 a 10000 K, natomiast jego intensywność w odległości 1m wynosi 50 luxów. Oświetlenie punktowe wyposażone zostało w 6 diod LED o strumieniu świetlnym wynoszącym 65 lumenów i całkowitej mocy < 2 W. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10...30 VDC), a inne za pomocą przycisku.