


WL50SWL11 W/30

Reflektor LED – W metalowej obudowie




Dane techniczne

Typ	WL50SWL11 W/30
Nr kat.	3056808
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	285 lm
Aperture angle degree	11 °
Kąt wiązki	11 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 285 lm
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, WL50S
Wymiary	Ø 50 x 51 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel, 9 m, PVC
Liczba żył przewodu	2
Temperatura pracy	-20...+50 °C

Cechy charakterystyczne

- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- Stopień ochrony: IP69K
- Obudowa metalowa
- Kolor: Biały
- Przewód 9 m

Schemat podłączenia



Zasada działania

Energooszczędne oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Wytrzymałe wersje wykonane w IP69K mogą być stosowane w różnych specjalnych aplikacjach, gdzie wymagane jest jasne i jednolite oświetlenie. Podłączenie elektryczne realizowane jest za pomocą standardowych złączy M12 lub bezpośredniego podłączenia do terminala łączeniowego w istniejącej instalacji. W niektórych modelach istnieje możliwość zmniejszenia natężenia światła za pomocą sygnału PWN (pin 4).

Dane techniczne

Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE