


M18GRYPQ



Oświetlenie sygnalizacyjne LED – wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu, jednosegmentowa
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

Dane techniczne



Typ	M18GRYPQ
Nr kat.	3074039
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Cylindryczne gwintowane, M18
Wymiary	Ø 16.5 x 70.4 mm
Materiał obudowy	Metał, Niklowany mosiądz
Window material	Tworzywo termoplastyczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm		Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników PICO-GUARD	



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus