


# K80L4GRYB1PQ

## Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy




### Dane techniczne

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ                             | K80L4GRYB1PQ                                   |
| Nr kat.                         | 3077883                                        |
| Dane sygnału i wyświetlacza     |                                                |
| Cel                             | Wskaźnik świetlny LED                          |
| Funkcja                         | oświetlenie strefowe                           |
| Rodzaj światła                  | zielony<br>czerwony<br>żółty<br>niebieski      |
| Możliwość ściemnienia           | Nie                                            |
| Cechy koloru 1                  | Zielony, Akcesoria                             |
| Cechy koloru 2                  | Czerwony                                       |
| Cechy koloru 3                  | Żółty                                          |
| Cechy koloru 4                  | Niebieski                                      |
| Dane elektryczne                |                                                |
| Napięcie robocze U <sub>B</sub> | 18...30 V DC                                   |
| Maks. pobór prądu na kolor      | 90 mA                                          |
| Typ wejścia                     | PNP                                            |
| Typowy czas odpowiedzi          | < 250 ms                                       |
| Dane mechaniczne                |                                                |
| Kaskadowe                       | Nie                                            |
| Wykonanie                       | Prostopadłościenny, K80L                       |
| Wymiary                         | 107.6 x 80.9 x 41.7 mm                         |
| Materiał obudowy                | Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 <sub>A</sub> Żółte |
| Window material                 | akryl, rozproszone                             |
| Połączenie elektryczne          | Złącze, M12 × 1, PVC                           |
| Liczba żył przewodu             | 5                                              |
| Temperatura pracy               | -40...+50 °C                                   |

### Cechy charakterystyczne

- Złącze męskie M12 x 1, 5-pinowe
- Płaski wskaźnik segmentowy
- Podział poziomy
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3) / niebieski (COL 4)
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

### Schemat podłączenia




Dane techniczne

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP67 |
| Testy/aprobaty  |      |
| Certyfikaty     | CE   |

Akcesoria

|            |         |
|------------|---------|
| SMBDX80DIN | 3077161 |
|------------|---------|



Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20...90°C

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                            |
|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
|                   | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |